

X線かみこみ検査機

幅広タイプ



シール不良による
品質上のリスクを
減らします

複合検査機
として品質向上
に貢献します。

X線かみこみ検査機モデルに、幅広タイプが登場

かみこみ検査に特化した 新開発センサ搭載

新開発のセンサにより、幅広い包材に対し、X線検査のみでシール部分を正確に捉えることができます。目視検査では発見しにくい細かいかみこみも逃さずに排除し、高い品質管理をサポートします。

光学系では検査できない 色つき包材も検査可能

X線検査は、半透明のフィルム包材や色つき包材、アルミ包材まで、さまざまな包装形態に対応できます。



いろいろな商品形態に対応できます

大袋商品に対応

検査可能な幅が広がったことにより、従来機(KXE7510DGEKE)で検査できなかった大袋商品も検査できます。



個包装商品の複列搬送による複合検査が可能に

複列搬送で、列ごとのX線検査に対応しました。ツインピロー包装機の後段などで、スムーズに検査できます。異物検査やかみこみ検査、形状不良検査、相対質量検査などの検査を、複合的に実施できます。



異物検査

かみこみ検査

形状不良検査

相対質量検査


■規格

形名	KXE7530DGEKE
安全性	1.0 μ Sv/h 以下 安全装置によるX線漏洩防止
表示方式	15 インチカラーTFT 液晶
操作方式	タッチパネル(タッチプザー付)
検査可能範囲 ^{注1・注2}	最大幅 350 mm 最大高さ 50 mm
ベルト幅	350 mm
標準パスライン高さ	800 $\pm$ 50 mm
品種数	200 品種
ベルト速度 ^{注3} ／搬送能力 ^{注4}	10~90 m/min 最大2 kg
電源 ^{注5}	100~240 VAC、単相50/60 Hz
消費電力	1.0 kVA
質量 ^{注6}	300 kg
使用環境	0℃~35℃ 相対湿度30%~85% ただし結露しないこと
保護等級	IP40 準拠
外装	ステンレススチール(SUS304)

注1)被検査品寸法は、検査可能範囲を下回るようにしてください。 注2)被検査品の長さにより、出入口にカバーが必要になる場合があります。 注3)品種ごとに速度可変が可能です。 注4)コンベア上の被検査品の総質量。
注5)許容電圧変動範囲は $\pm$ 10%以内です。 注6)オプションなしの状態の質量。

■外観図

KXE7530DGEKE



Anritsu Advancing beyond

アンリツ株式会社 インフィビスカンパニー

<https://www.anritsu.com/infivis>

修理やお問い合わせは ☎ 0120-737-229 (携帯電話、PHSからもつながります)

本社 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1 TEL:046-223-1111(代)

北海道営業部 TEL:011-231-6201

東北営業部・東北営業チーム TEL:022-772-6685

北東北営業チーム TEL:019-656-8816

広域営業部・東京オフィス TEL:03-6715-8789

広域営業部・神奈川オフィス TEL:046-296-6722

関東営業部・さいたま営業チーム TEL:048-649-4045

東関東営業チーム TEL:04-7128-7781

北関東営業チーム TEL:027-327-2411

新潟営業チーム TEL:025-243-4750

中部営業部・中部営業チーム TEL:052-774-7440

静岡営業チーム TEL:054-255-8650

関西営業部・関西営業チーム TEL:06-6391-5202

四国営業チーム TEL:087-861-3183

中国営業チーム TEL:082-270-2763

九州営業部 TEL:092-471-7666

保守推進部 部品チーム TEL:046-296-6711

海外営業 TEL:046-296-6699

© ANRITSU CORPORATION 2021

ISO9001・ISO14001認証取得

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
- 本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。
- 記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
- 製品写真の形状が一部異なる場合があります。
- 許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。